


## TECH CS 151



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ПВ 60%, А               | 150             |
| Толщина реза, мм        | 38              |
| Способ возбуждения дуги | высокочастотный |
| Давление воздуха, атм   | 4,5–5,0         |
| Расход газа, л/мин      | 220             |
| Длина резака, м         | 6–12            |
| Масса, кг               | 3,3–6,6         |
| Масса с 1 м кабеля, кг  | 1,06            |

### КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

| Артикул | Наименование                                   |
|---------|------------------------------------------------|
| IVT6559 | Плазменный резак CS 151 (central adaptor) 6 м  |
| IVT6555 | Плазменный резак CS 151 (central adaptor) 12 м |

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| Артикул | Наименование                     |
|---------|----------------------------------|
| ISM0077 | Набор балеринок (CS 101–141–151) |

\* Набор балеринок включает в себя: направляющая (2 шт.), насадка роликовая (1 шт.), фиксирующее устройство (магнитное, под отверстие и остроугольное (3 шт.), усилие магнита – 2,5 кг).

### РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

| Артикул    | Наименование                           | Кол-во шт. в упаковке |
|------------|----------------------------------------|-----------------------|
| IFT0686    | Кольцо уплотнительное (CS 101–141–151) | 50                    |
| IFT0806    | Пружина                                | 10                    |
| IFT0873    | Винт M2,5x10                           | 50                    |
| IGV0711    | Рукоятка                               | 1                     |
| IHJ0684    | Проставка (CS 151)                     | 20                    |
| IHJ0722    | Предохранитель                         | 20                    |
| IHJ0894    | Сальник (CS 101–141–151)               | 10                    |
| IHQ0070-01 | Курок сварочной горелки                | 20                    |
| ISM0003    | Насадка (CS 101–141–151)               | 5                     |
| ISM0004    | Насадка (CS 101–141–151)               | 5                     |
| ISM0059    | Насадка (CS 151)                       | 5                     |
| ISM0066    | Насадка пружинная (CS 101–141–151)     | 5                     |
| ISM0067    | Насадка U-образная (CS 101–141–151)    | 5                     |
| ISM0069    | Насадка корончатая (CS 101–141–151)    | 5                     |
| ISM0077    | Набор балеринок* (CS 101–141–151)      | 1                     |
| ISM0093    | Насадка (CS 151)                       | 5                     |
| ISM0094    | Насадка (CS 151)                       | 5                     |
| ISM0099    | Кольцо фиксирующее (CS 101–141–151)    | 5                     |
| ISM6605    | Насадка (CS 151)                       | 5                     |
| IVB0661    | Катод удл. (CS 101–141–151)            | 20                    |
| IVB0666    | Катод (CS 151)                         | 20                    |
| IVF0608    | Диффузор (CS 101–141–151)              | 5                     |
| IVF9007    | Изолятор (CS 141–151)                  | 5                     |
| IVN0699    | Шлейф (CS 141–151) 6 м                 | 1                     |
| IVS0670    | Насадка защитная (CS 151)              | 5                     |
| IVS0686    | Насадка защитная (CS 141–151)          | 5                     |
| IVU0604-14 | Сопло Ø1,4 (CS 151)                    | 10                    |
| IVU0604-16 | Сопло Ø1,6 (CS 151)                    | 10                    |
| IVU0604-18 | Сопло Ø1,8 (CS 151)                    | 10                    |
| IVU0662-14 | Сопло Ø1,4 удл. (CS 101–141–151)       | 10                    |
| IVU0662-17 | Сопло Ø1,7 удл. (CS 101–141–151)       | 10                    |
| IVU0662-19 | Сопло Ø1,9 удл. (CS 101–141–151)       | 10                    |
| IVZ0610    | Головка плазмотрона (CS 151)           | 1                     |
| IZH6915    | Контакт                                | 10                    |
| IZN0518    | Диффузор (CS 151)                      | 5                     |
| IZX0077    | Разъем центральный панельный           | 1                     |
| IZX0078    | Разъем центральный кабельный           | 1                     |

Присоединительная резьба  
разъема к шлейфу - 1/4G